

**Clește cu tăiș frontal, șlefuit, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	721150 160
GTIN	4045197166203
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Cap solid cu articulație scurtă. Tăișuri călite inductiv (cca. 64 HRC). Clește fosfatat negru, cap rectificat, mânere acoperite cu material plastic. Putere de tăiere mare datorată condițiilor de transmisie optime.

Standard:

DIN ISO 5748

Material:

Oțel de îmbunătățire crom-vanadiu, călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4,5 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	160 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2 mm
Standard	DIN ISO 5748
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	negru fosfatat

Cap	luciu metalic
Tip produs	Clește de tăiere