

**Garant****Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	724840 140
GTIN	4045197417015
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafață **Haptoprene** aderentă.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1,8 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	2,8 mm
Lungimea totală	140 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere