

▶ LINDSTRÖM

Clește cu tăiere laterală pentru electronică, cap mic, oval, FW, Lungimea totală: 135mm**Date comandă**

Numărul de comandă	726020 135
GTIN	7314150103034
Clasa articolului	73M

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri precise, șlefuite, călite prin inducție (63 – 65 HRC). Suprafață neagră pentru reducerea reflexiilor. Articulație precisă cu șurub, reglabilă pentru frecare minimă și amplasare axială optimă a tășurilor. Manșoane de prindere ergonomice **din 2 componente, recomandat pentru ESD.**

Arcul de deschidere patentat reduce rezistența la închiderea cleștelui. Astfel, puterea se concentrează asupra tăierii.

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile ultaperformant, forjat în matriță, brunat.

Descriere tehnică

Lungimea totală	135 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,25 mm
Lățimea capului	10,5 mm
Lungimea de tăiere	10 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire fină
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile ultaperformant
Formă piatră	mic, oval

Mâner	Mașoane de prindere din două componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (63 – 65 HRC)
Suprafață	negru brunat
Caracteristici nume produs	FW
Cu arc deschidere	da
Articulație cu șurub precisă, reglabilă	da
Tip produs	Clește de tăiere