

HOLEX**Clește cu tăiere laterală, șlefuit, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725250 160
GTIN	4045197166326
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).
Clește șlefuit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	2,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Lungimea totală	160 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	luciu metalic
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu

Tip produs

Clește de tăiere