


LINDSTRÖM

**Clește cu tăiere laterală pentru electronică, fălci crestate, cap ascuțit, KW,
Lungimea totală: 135mm****Date comandă**

Numărul de comandă	726060 135
GTIN	7314150103119
Clasa articolului	73M

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri precise, șlefuite, călite prin inducție (63 – 65 HRC). Suprafață neagră pentru reducerea reflexiilor. Articulație precisă cu șurub, reglabilă pentru frecare minimă și amplasare axială optimă a tășurilor. Manșoane de prindere ergonomice **din 2 componente, recomandat pentru ESD.**

Arcul de deschidere patentat reduce rezistența la închiderea cleștelui. Astfel, puterea se concentrează asupra tăierii.

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile ultraperformant, forjat în matriță, brunat.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,1 - 0,8 mm
Lățimea capului	10,5 mm
Lungimea totală	135 mm
Lungimea de tăiere	10 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile ultraperformant

Formă piatră	ascuțit
Mâner	Manșoane de prindere din două componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (63 – 65 HRC)
Suprafață	negru brunat
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
Articulație cu șurub precisă, reglabilă	da
Tip produs	Clește de tăiere