

**Garant****GARANT Master Tap Tarod de mașină HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 1/8-27****Date comandă**

Numărul de comandă	138105 1/8-27
GTIN	4045197899910
Clasa articolului	111

**Descriere****Execuție:**

**Tarod universal** conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranță mare de proces.

- **Materialul sculei așchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenței la uzură.**
- **Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.**
- **Geometrie specială pentru evacuarea optimă a așchiilor.**

**Aplicație:**

Pentru filet **conic** pe țeavă (**NPT**) conform **ANSI B1.20.1**, pentru asamblări filetate de etanșare. Respectați adâncimea minimă de găurire (consultați tabelul).

**Recomandare:****Ø găurii înainte de filetare A:**

Găurire cilindrică prealabilă **fără a utiliza alezorul.**

**Ø găurii înainte de filetare B:**

Găurire cilindrică prealabilă și apoi **lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650)**. În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare  $D_{max}$  (vezi tabelul) Ø găurii conice.

Pregătirea găurii conform **variantei B** este cea mai sigură opțiune pentru filetare.

Pasi/inch: 27

Lungimea totală L: 90 mm

Ø cozii  $D_s$ : 7 mm

Pătrat coadă □: 5,5 mm

Ø găurii de centrare A: 8,5 mm

Ø găurii de centrare B: 8,25 mm

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
------------------	---

Lungimea totală L	90 mm
Pasi/inch	27
Ø găurii de centrare A	8,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	7 mm
Ø etalonului de verificare D <sub>max</sub> + 0,05	8,74 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Dimensiunea filetului	1/8-27 NPT
Ø găurii de centrare B	8,25 mm
Adâncimea filetului	17 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	10,242 mm
Adâncimea minimă a găurii de centrare	12 mm
Pas filet	0,941 mm
Strat de acoperire	AlTiX
Tip de filet	NPT
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E PM
Standard	Normă de lucru
Normă pentru filet	ANSI B 1.20.1
Forma conului de atac	C
Raportul conului	1:16
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde

Serie	Master Tap
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	30 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	35 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	20 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	8 m/min	M
GG(G)	recomandat	20 m/min	K
CuZn	recomandat	20 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		