



Foarfecă pentru tablă, Tip: 723241



Date comandă

Numărul de comandă	078111 723241
GTIN	4014586870069
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Costuri de exploatare foarte mici datorită durabilității ridicate a sistemului de tăiere.**
- **Sistem de prindere rapidă QuickIN pentru înlocuirea rapidă și fără scule a cuțitului.**
- **Direcția de lucru poate fi modificată fără unelte.**
- **Manevrabilitate optimă chiar și în condiții de lucru dificile datorită formei înguste.**
- **Recomandat și pentru table cu profil trapezoidal cu grosimea de până la 1,3 mm și adâncime maximă a ondulației de până la 85 mm.**

Aparat flexibil cu manevrabilitate ridicată pentru tăiat tablă subțire, tablă cu profil trapezoidal, tablă ondulată și profiluri subțiri.

Notă:

Pentru acumulatori potriviți, consultați Cod 073851 – 073858, respectiv set de pornire Cod 073863 – 073867. Încărcătoare la Cod 073866.

Descriere tehnică

Capacitate de tăiere (grosime) oțel 800 N/mm ²	0,6 mm
Denumirea producătorului	BLK 1.3TE
Lățime de tăiere	4 mm
Putere absorbită	350 W
Capacitate de tăiere (grosime) oțel 400 N/mm ²	1,3 mm
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²

Viteză de tăiere	2,3 m/min
Greutate	1,8 kg
Raza celei mai mici curbe	30 mm
Număr de curse	1800 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Foarfecă pentru tablă