



Clește cu tăiere laterală, cromat izolat VDE prin imersie, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	725335 160
GTIN	4003773018155
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește cromat, mânere protejate cu plastic, **izolate**.

Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	izolat prin imersie
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Material	Oțel special pentru scule

Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere