

**Foarfecă pentru tablă, Tip: 723239****Date comandă**

Numărul de comandă	078111 723239
--------------------	---------------

GTIN	4014586869926
------	---------------

Clasa articolului	03F
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

- **Costuri de exploatare foarte mici datorită durabilității ridicate a sistemului de tăiere.**
- **Sistem de prindere rapidă QuickIN pentru înlocuirea rapidă și fără scule a cuțitului.**
- **Direcția de lucru poate fi modificată fără unelte.**
- **Ideal pentru profil trapezoidal cu ondulație adâncă de până la 160 mm.**

Notă:

Pentru acumulatori potriviți, consultați Cod 073851 – 073858, respectiv set de pornire Cod 073863 – 073867. Încărcătoare la Cod 073866.

Descriere tehnică

Putere absorbită	350 W
------------------	-------

Viteză de tăiere	2,7 m/min
------------------	-----------

Greutate	1,9 kg
----------	--------

Lățime de tăiere	5 mm
------------------	------

Raza celei mai mici curbe	70 mm
---------------------------	-------

Capacitate de tăiere (grosime) oțel 400 N/mm ²	1,6 mm
Număr de curse	1500 min ⁻¹
Denumirea producătorului	BLK 1.6LE
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Capacitate de tăiere (grosime) oțel 800 N/mm ²	0,7 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Foarfecă pentru tablă