


Garant**Burghiu conic de precizie HSS, Ø tăişului DC: 4-30,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118020 4-30,5
GTIN	4045197036452
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu vârf ascuțit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în creștere și detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafețe plane.

Aplicație:

Găurire fără bavură și fără urme de vibrație de la aşchiere. Tablă de oțel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0,1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	4 - 30,5 mm
Lungimea totală	102 mm
Ø cozii	10 mm
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

Date utilizator**Se recomandă pentru****V_c****Cod ISO**

Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
GG(G)	recomandat
Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții