



## Clește compact de tăiat bolțuri CoBolt® cu cap îndoit la 20°, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	731755 200
GTIN	4003773066866
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Datorită transmisiei speciale prin pârghie se obține un randament de tăiere ridicat la un consum de putere relativ redus. Tăișuri călite inductiv (cca. 64 HRC).

Clește negru fosfatat, mânere cu manșoane din material plastic. **Cap înclinat la 20° pentru secționări coplanare.**

#### Aplicație:

Pentru sârme cu rezistență la întindere de până la 2000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Pentru sârmă de oțel moale până la Ø de	6 mm
Pentru sârmă de oțel cu duritate medie până la Ø de	5,2 mm
Pentru coardă pian până la Ø de	3,6 mm
Lungimea totală	200 mm
Denumirea producătorului	CoBolt®
Tăiș	călit
Cap în unghi	20 grad
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel electric crom-vanadiu

Suprafață	negru fosfatat
Cu arc deschidere	nu
Tip produs	Clește de tăiere