

LINDSTRÖM

**Clește cu tăiș frontal oblic pentru electronică, FW, Lungimea totală: 108mm****Date comandă**

Numărul de comandă	726910 108
GTIN	7314150052547
Clasa articolului	73M

**Descriere****Execuție:**

Formă subțire cu tășuri rectificat cu precizie și călite prin inducție (63-65 HRC). Manșoane de prindere albe, din material plastic, cu arc de deschidere. **Recomandat pentru ESD.** Articulație introdusă și realizată special, cu suprafețe de contact deosebit de lungi; sunt reduse mișcările nedorite ale articulației, iar astfel se asigură o aliniere axială deosebit de precisă a fălcilor.

**Material:**

Oțel special pentru rulmenți, forjat în matriță.

**Descriere tehnică**

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,35 - 1,25 mm
Lungimea totală	108 mm
Lățimea capului	10,5 mm
Lungimea de tăiere	15 mm
Lungimea capului	8 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire fină
Mâner	Manșon de plastic

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (63 – 65 HRC)
Material	Oțel special pentru rulmenți cu bile
Caracteristici nume produs	FW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere