

LINDSTRÖM

Clește cu tăiș frontal oblic pentru electronică, SFW, Lungimea totală: 108mm**Date comandă**

Numărul de comandă	726912 108
GTIN	7314150052554
Clasa articolului	73M

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri rectificat cu precizie și călite prin inducție (63-65 HRC). Manșoane de prindere albe, din material plastic, cu arc de deschidere. **Recomandat pentru ESD.** Articulație introdusă și realizată special, cu suprafețe de contact deosebit de lungi; sunt reduse mișcările nedorite ale articulației, iar astfel se asigură o aliniere axială deosebit de precisă a fălcilor.

Material:

Oțel special pentru rulmenți, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Lățimea capului	10,5 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,35 - 1,25 mm
Lungimea totală	108 mm
Lungimea de tăiere	15 mm
Lungimea capului	8 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Mâner	Manșon de plastic

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (63 – 65 HRC)
Material	Oțel special pentru rulmenți cu bile
Caracteristici nume produs	SFW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere