



Clește cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuțit cu clemă, W, Lungimea totală: 125Hmm



Date comandă

Numărul de comandă	726460 125H
GTIN	4003773240518
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Formă ascuțită cu șlefuire finală puternică, în special pentru sârme dure. Articulație cu șurub reglabilă ulterior. Clește brunat, mânere cu manșoane din material plastic.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	125 mm
Lățimea capului	10,5 mm
Lungimea de tăiere	14 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1 mm
Putere de tăiere sârmă dură din oțel	0,2 - 0,6 mm
Mini teșitură	Teșire grosieră
Material	Oțel special pentru scule
Formă piatră	ascuțit

Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Mașon de plastic
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Suprafață	brunat
Caracteristici nume produs	W
Cu arc deschidere	da
cu clemă	da
Tip produs	Clește de tăiere