



## Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, KW, Lungimea totală: 125mm



### Date comandă

Numărul de comandă	726480 125
GTIN	4003773035381
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Cap subțire cu tășuri rectificat cu precizie, cu șlefuire finală fină. Mânere cu manșoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Din oțel inoxidabil (INOX).

### Descriere tehnică

Lungimea totală	125 mm
Lățimea capului	13,5 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,6 mm
Lungimea de tăiere	9 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oțel	0,2 - 1 mm
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 54 HRC)
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
cu clemă	nu
Tip produs	Clește de tăiere