

▶ LINDSTRÖM

Clește cu tăiere laterală pentru electronică, cap oval, SFW, Lungimea totală: 125mm**Date comandă**

Numărul de comandă	726260 125
GTIN	7314150051328
Clasa articolului	73M

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri precise, rectificat, călitate prin inducție (63 – 65 HRC). Suprafață neagră pentru reducerea reflexiilor. Manșoane de prindere galbene, din material plastic, cu arc de deschidere. **Recomandat pentru ESD.** Articulație cu șurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă și amplasare axială optimă a tășurilor.

Material:

Oțel înalt aliat, forjat în matriță, brunat.

Descriere tehnică

Lungimea totală	125 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,3 - 2 mm
Lățimea capului	16 mm
Lungimea de tăiere	16 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Material	Aliaj de oțel ultraperformant
Formă piatră	oval
Mâner	Manșon de plastic

Proces producție	tășuri călite prin inducție (63 – 65 HRC)
Suprafață	negru brunat
Caracteristici nume produs	SFW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere