

**Clește de tăiat bolțuri, Lungimea totală: 460mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 733300 460 |
| GTIN | 4003773066750 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere**Execuție:**

Cap cu acțiune compusă și cuțite universale. Corectare ulterioară precisă și simplă a cuțitului prin intermediul șuruburilor excentrice. Cu limitator de cursă forjat, cu amortizor confortabil; brațe tubulare vopsite acoperite cu vopsea pulbere, cu mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru tăierea oțelurilor normale și cu rezistență înaltă de până la 48 HRC (rezistență cca. 1600 N/mm²).

Material:

Cuțit din oțel ultraperformant crom-vanadiu, tășuri călite suplimentar inductiv (cca. 62 HRC).

Piese de schimb:

Cap cuțit de schimb Cod 733350.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pentru oțel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm ² până la Ø de | 8 mm |
| Pentru oțel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm ² până la Ø de | 5 mm |
| Lungimea totală | 460 mm |
| Pentru oțel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm ² până la Ø de | 6 mm |
| Material | Oțel crom-vanadiu ultraperformant |

Tip produs

Clește de tăiere

AccesoriiCap de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 460
mm

733350 460