

LINDSTRÖM

Clește cu tăiș frontal oblic pentru electronică, cu fălci lungi cu scobitură, SFW, Lungimea totală: 118mm**Date comandă**

Numărul de comandă	726880 118
GTIN	7314150051427
Clasa articolului	73M

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri precise, rectificat, călitate prin inducție (63 – 65 HRC). Suprafață neagră pentru reducerea reflexiilor. Manșoane de prindere galbene, din material plastic, cu arc de deschidere. **Recomandat pentru ESD.** Articulație cu șurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă și amplasare axială optimă a tășurilor.

Material:

Oțel înalt aliat, forjat în matriță, brunat.

Descriere tehnică

Lățimea capului	10 mm
Lungimea totală	118 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 0,8 mm
Lungimea capului	18 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Articulație	reglabil
Model de	lung, cu scobitură
Mâner	Manșon de plastic

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (63 – 65 HRC)
Material	Oțel înalt aliat
Suprafață	negru brunat
Caracteristici nume produs	SFW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere