

Garant**Clește de dezizolat, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	728755 160
GTIN	4045197501653
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Fălci cotate cu tăiș în formă de V (până la maxim 5 mm Ø exterior). Articulație intercalată cu trecere fără joc și arc de deschidere. Cu șurub de reglare pentru reglarea secțiunii.

Mânere cu manșoane din mai multe componente, **izolate până la 1000V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Clește cromat.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma de tăiere	Prismă de tăiere
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel carbon (C70)
Suprafață	cromat
Cu arc deschidere	da
Cu șurub de reglare pentru reglarea secțiunii transversale	da

Tip produs

Clește de tăiere