



Clește cu putere mare de tăiere laterală, multifuncțional izolat VDE, Lungimea totală: 180mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 728790 180 |
| GTIN | 4007582006488 |
| Clasa articolului | 76B |

Descriere

Execuție:

Tăișuri de precizie, călite prin inducție (cca. 64 HRC) pentru coardă de pian. Cuțite de dezizolare de precizie pentru conductoare (masive) monofilare 1,5 și 2,5 mm². Dispozitiv precis de presare pentru manșoane de protecție a extremității cablului 1,5 și 2,5 mm². Clește de tăiere pentru scurtarea plană a șuruburilor din alamă și cupru M3,5 și M4. Dispozitiv de îndoire pentru îndoirea urechilor pentru conductoare din cupru masiv Ø 4, 5 și 6 mm. Tije cu manșoane de prindere cu pereți groși izolate **până la 1000V izolate conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Putere de tăiere și sertizare mare datorită condițiilor de transmisie optime.

Aplicație:

Ideal pentru lucrări la instalații electrice – formă cotită pentru o ergonomie îmbunătățită și o vizibilitate ridicată asupra zonei de lucru.

Material:

Oțel special pentru scule, clește cu luciu metalic, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Lungimea totală | 180 mm |
| Putere de tăiere coardă de pian cu Ø | 2 mm |
| Dezizolare pentru Ø conductorului | 1,5 mm |
| Dezizolare pentru Ø conductorului | 2,5 mm |
| Pentru manșoane de protecție a extremității cablului | 1,5 mm ² |

| | |
|--|--|
| Pentru manșoane de protecție a extremității cablului | 2,5 mm ² |
| Greutate | 270 g |
| Cap în unghi | 25 grad |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Mâner | Manșon din mai multe componente |
| Proces producție | Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC) |
| Material | Oțel special pentru scule |
| Suprafață clește | luciu metalic |
| Tip produs | Clește de tăiere |