

ROTHENBERGER**Pompă de control „RP 50-S”****Date comandă**

Numărul de comandă	814890
GTIN	4004625602003
Clasa articolului	86A

Descriere**Execuție:**

Recipient robust din tablă de oțel cu strat rezistent la coroziune și volum de 12 litri. Manometru scalat fin cu unități internaționale (bari, psi, MPa). Indicator mobil pentru determinarea ușoară a presiunii reglate sau căderii presiunii. Transfer de forță silențios către pistoanele de presiune prin mânerul ergonomic al pompei. Ușor de întreținut datorită niplului de ungere. Măsurare prin furtunul de control cu inserție din țesătură de oțel și racord R 1/2”.

Aplicație:

Verificarea presiunii cu apă sau ulei la sisteme de conducte și recipiente (până la 60 bari) conform directivelor naționale și internaționale.

Intervalul de control și de presiune, cu diviziune 20 psi: 0 - 860 psi

Intervalul de control și de presiune, cu diviziune 1 bar: 0 - 60 bar

Intervalul de control și de presiune, cu diviziune 0,1 MPa: 0 - 6 MPa

Lungime recipient: 720 mm

Lățime recipient: 170 mm

Înălțime recipient: 260 mm

Descriere tehnică

Lungime recipient	720 mm
Intervalul de control și de presiune, cu diviziune 1 bar	0 - 60 bar

Înălțime recipient	260 mm
Intervalul de control și de presiune, cu diviziune 0,1 MPa	0 - 6 MPa
Volum de aspirare pe cursă	45 ml
Intervalul de control și de presiune, cu diviziune 20 psi	0 - 860 psi
Lățime recipient	170 mm
Denumirea producătorului	RP 50-S
Tip produs	Pompă de control