

**RIDGID****Dispozitiv de tăiat țevi INOX (VA) / cupru****Date comandă**

Numărul de comandă	819475
GTIN	95691318039
Clasa articolului	83R

**Descriere****Execuție:**

Structură robustă pentru solicitări maxime și tăieturi precise datorită celor 6 respectiv 12 role de ghidare. Lucru extrem de rapid și cu efort redus datorită **rolelor de ghidare și roții de tăiat montate pe rulmenți**. Inclusiv roțiță de tăiat de schimb.

**Aplicație:**

Special pentru tăierea țevelor din oțel carbon tip VA și zincate (cu o grosime a peretelui de până la 3 mm), dar și a țevelor din aluminiu și cupru.

Ø roțiță de tăiat: 22 mm

Lățime roțiță de tăiat: 8 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 8 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 6 - 65 mm

**Descriere tehnică**

Alezaj roțiță de tăiat	8 mm
Ø roțiță de tăiat	22 mm
Lățime roțiță de tăiat	8 mm
Pentru Ø exterior al țevii	6 - 65 mm
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

**Accesorii**

Set de role pentru rulmenții pe bile 6 buc.	819479
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 54E mm	814920 54E
Set de roțițe de tăiat de schimb, 2 buc.	819480
Set bolțuri de role 2 buc.	819478
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 54 mm	814920 54
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35
Bolțuri de roțițe	819477