

RIDGID
 Peddinghaus

Dispozitiv de tăiat țevi cu clichet



Date comandă

Numărul de comandă	819370
GTIN	95691325730
Clasa articolului	83R

Descriere

Execuție:

Mini-dispozitiv de tăiat țevi **2 – în – 1**, cu **funcție clichet**. Mâner cu clichet ușor, ergonomic din aluminiu turnat sub presiune. Unealta integrată de tăiere pentru țevi mici poate fi folosită fără mânerul cu clichet.

Aplicație:

Lucru practic în combinație cu mânerul cu clichet, în special în locurile greu accesibile. Pentru tăierea țevelor de cupru, aluminiu și alamă.

Ø roțiță de tăiat: 19 mm

Lățime roțiță de tăiat: 3 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 4,8 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 6 - 28 mm

Descriere tehnică

Alezaj roțiță de tăiat	4,8 mm
Ø roțiță de tăiat	19 mm
Pentru Ø exterior al țevii	6 - 28 mm
Lățime roțiță de tăiat	3 mm
Număr role de ghidare	2
Număr roțițe de tăiat	1
Recomandat pentru materiale tip țevă	Alamă

Recomandat pentru materiale tip țevă	Aluminiu
Recomandat pentru materiale tip țevă	Cupru
Funcție cu clichet	da
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Bolțuri de rotițe	819476
Rotiță de tăiat de schimb	819375
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35
Set bolțuri de role 2 buc.	819478
Bolțuri de rotițe	819477
Bolțuri de rotițe	819376
Bolțuri de role	819377
Set role de schimb 2 buc.	819378