

**Garant****Burghiu de centrare HSS B, neacoperită, Ø nominal DC k12: 1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	111520 1
GTIN	4045197000873
Clasa articolului	11A

**Descriere****Execuție:**

Ascuțit și detalonat din metal monobloc. **Cu teșitură de protecție suplimentară a muchiilor** (unghi de protecție de 120°), cu canale în formă de spirală.

**Descriere tehnică**

Avans $f$ în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/rot
Ø nominal $D_c$	1 mm
Număr de dinți $Z$	2
Pentru Ø piesei	6 – 8 mm
Toleranța arborelui	h7
Ø cozii $D_s$	4 mm
Lungimea totală $L$	35 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 333
Tip	B
Toleranță Ø nominal	k12
Unghi de teșire	120 grad
Direcție de tăiere	pe dreapta

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu de centrare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		