

Garant**Set de alezoare NC Cod 162900 cu cutie H7, Număr de alezoare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	162925 6
GTIN	4045197994813
Clasa articolului	110

Descriere**Execuție:**

Variantă compatibilă NC similară DIN 212 cu \emptyset drept al tije pentru **prindere standardizată** special în **mandrina hidraulică** sau în **mandrina de mare precizie**. Pentru **concentricitate maximă** și **siguranța procesului**. **Nu este necesară achiziționarea de suporturi speciale**. Cu tăiș lung și spiră pe stânga. Număr par de dinți cu împărțire inegală. Ref.3 cu vârș de centrare, de la Ref. 4, găuri de centrare pe ambele părți.

Toleranță de fabricație la alezoare conform DIN 1420 pentru câmpul de toleranțe H7 al alezajelor.

Conținut:

Câte 1 alezor pentru CNC: Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Livrare:

Set de alezoare NC din 6 piese cu cutie.

Descriere tehnică

Număr de alezoare	6
Toleranța de găurire	H7
Materialul sculei	HSS E

Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	DIN 1835 A cu h6
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Tip produs	Alezor

Accesorii

Alezoare pentru mașini cu comandă numericăH7 Ø nominal DC mm resp. inch 3	162900 3
Alezoare pentru mașini cu comandă numericăH7 Ø nominal DC mm resp. inch 8	162900 8
Alezoare pentru mașini cu comandă numericăH7 Ø nominal DC mm resp. inch 6	162900 6
Alezoare pentru mașini cu comandă numericăH7 Ø nominal DC mm resp. inch 10	162900 10
Alezoare pentru mașini cu comandă numericăH7 Ø nominal DC mm resp. inch 4	162900 4
Alezoare pentru mașini cu comandă numericăH7 Ø nominal DC mm resp. inch 5	162900 5