



Cheie dinamometrică electromecanică, Momentul maxim de torsiune: 100Nm



Date comandă

Numărul de comandă	655290 100
GTIN	4018754175642
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie electromecanică unică ce combină funcția „afișare” și „declanșare” într-un singur aparat. La atingerea momentului de rotație setat, cheia emite o avertizare sonoră și tactilă ca o cheie dinamometrică obișnuită, mecanică. În plus, valoarea atinsă este afișată pe ecran și poate fi transferată către un PC. Modul suplimentar de „afișare” îi permite utilizatorului să vizualizeze continuu momentul de rotație aplicat. Memorează și documentează până la 7500 strângeri ale șuruburilor. Blocarea automată a tastelor împiedică dereglarea accidentală. Pentru a împiedica dereglarea de către alte persoane, presetările pot fi asigurate printr-un cod PIN. Cheia oferă o plajă de măsurare foarte mare. Funcție integrată de reamintire automată a necesității de calibrare după numărul de solicitări și intervalul de timp.

Unități de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

- **Introducere simplă a măsurii fixe: Pentru capetele atașabile cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea prin formule.**
- **QuickRelease: Fixare sigură și schimbare rapidă a capetelor atașabile.**
- **Carcasă robustă, compactă.**
- **Reglarea limitelor de toleranță, atingerea acestora fiind semnalizată prin schimbarea culorii ecranului sistematic.**
- **Operare foarte simplă; aplicație completă și navigație în meniu cu ajutorul a doar 4 taste.**
- **Mâner din 2 componente, rezistent la uleiuri, unsoare, carburanți, lichide de frână și Skydrol.**
- **Interfață USB pentru transfer de date.**

Cu clichet reversibil.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Livrare:

Inclusiv geantă din material plastic rezistentă (Ref. 100 și 200) resp. cutie stabilă din tablă de oțel (Ref. 400) și 2 baterii (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Accesorii opționale:

Adaptor USB, cablu cu conector jack și software SENSOMASTER 4.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Momentul maxim	100 Nm
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Greutate	1232 g
Rezoluție	0,1 Nm
Suport de reglaj	0,2 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	10 - 100 Nm
Intervalul momentului de torsiune	7,4 - 75 lbfft
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Număr de baterii incluse	2
Intervalul momentului de torsiune	90 - 900 lbfin
Serie	MANOSKOP® 730DR
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [l_1]	426,5 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Feedback	de indicare
Feedback	de declanșare

Feedback	Semnal acustic
Lungimea totală L	500 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	17,5 mm
Afișaj	digital
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	444 mm
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbf _{in}
Citire comutabilă	lbf _{ft}
Procedeu de măsurare	Moment
Setarea valorii de declanșare	digital, reglabil
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Interfață	Port USB
Datele pot fi protocolate	da
Tehnică de măsurare	electronic
Semnal de declanșare	optic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip de baterii	Mignon, AA
Alimentare cu energie	Cu baterii
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	da
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081551 LR6
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657600 1-3/8
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657590 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657600 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657600 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657590 1-3/8
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657590 1-1/4