

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, MF: M10X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	130000 M10X0,35
GTIN	4045197998026
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Lungimea totală L	100 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,35 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	9,65 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H

Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Standard	DIN 371
Adâncimea filetului	30 mm
Pătrat coadă □	8 mm
Ø Filet	10 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M10×0,35
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod