



Cheie dinamometrică QuickSelect fără cap atașabil, Momentul maxim: 100Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657094 100
GTIN	4018754139521
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țevă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Fără cap de cheie atașabil (model de bază); capete de cheie atașabile compatibile Cod 657582 – 657950. **Unități de măsură:** Nm, lbfft.

Avantaj:

- **Mâner ergonomic din 2 componente, rezistent la lichide agresive precum carburanți, Skydrol etc.**
- **Scală de reglare protejată contra murdăriei și deteriorării prin intermediul geamului.**
- **Reglare rapidă, precisă și sigură: Trageți butonul de reglare, reglați valoarea dorită prin „rotire” și mențineți-o prin „apăsarea” butonului. Butonul de reglare se deplasează ușor, întrucât nu trebuie depășită forța resortului.**

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Momentul maxim	100 Nm
Greutate	988 g
Afișaj	analog
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,5 Nm
Intervalul momentului de torsiune	20 - 100 Nm
Intervalul momentului de torsiune	15 - 75 lbfft
Lungimea totală L	386 mm
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [l_1]	336 mm
Feedback	de declanșare
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l_2]	17,5 mm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Standard	DIN EN ISO 6789
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Procedeu de măsurare	Moment
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l_3]	353,5 mm

Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protoco­late	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Serie	MANOSKOP® 730N
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400

Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657600 1-1/4
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657700 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657600 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657590 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657590 1-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657600 1-3/8
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657700 1-1/2
	657590 1-3/8

Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip
pătrat de antrenare 1-3/8 inch

Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch

657700 1-3/8