



## Senzor pentru momentul de rotație pentru TTS-2000, Moment de torsiune maxim: 1355Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	654910 1355
GTIN	856986007065
Clasa articolului	66D

### Descriere

#### Execuție:

Prin cipul SMART încorporat, care salvează detectarea senzorilor, se asigură faptul că toate componentele sistemului pot fi schimbate între ele. Aceste suporturi dinamometrice fac față unei suprasolicitări mecanice de până la 150% din valoarea nominală. La atingerea a 110% din valoarea nominală, suportul emite un semnal de atenționare acustic, în plus apare o atenționare optică pe ecranul dispozitivului de afișare. Suporturile dinamometrice sunt echipate cu un cablu durabil și rezistent la răsucire, care poate fi schimbat fără probleme.

#### Standard:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

### Descriere tehnică

Lungimea cablului	1,2 m
Greutate	3,2 kg
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±1 %
Diametru	64 mm

Intervalul momentului de torsiune	135 - 1355 Nm
Lungime	178 mm
Momentul maxim	1355 Nm
Pătrat de ieșire	1 inch
Pătrat de antrenare	1 inch
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta și pe stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune