

**Garant****Burghiu de centrare din carbură A, TiAlN, Ø DC k13: 1,25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	121001 1,25
GTIN	4045197594587
Clasa articolului	11E

**Descriere****Execuție:**

Bară rotundă ascuțită din HM (carbură). Canale în formă de spirală.  
Pentru materiale de până la **62 HRC**.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø piesei	8 – 10 mm
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/rot
Ø nominal D <sub>c</sub>	1,25 mm
Număr de dinți Z	2
Toleranța arborelui	h6
Ø cozii D <sub>s</sub>	3,15 mm
Lungimea totală L	31,5 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 333
Tip	A
Toleranță Ø nominal	k13
Unghi de teșire	60 grad
Direcție de tăiere	pe dreapta

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu de centrare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	20 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	15 m/min	H
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții	10 m/min	H
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		