

**Garant****XDMT090416ZDER, HB4420, Tip: S**

### Date comandă

Numărul de comandă	212883 S
GTIN	4045197625847
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ 

### Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,45 mm
Tip	S
Rază la colț	1,6 mm
Grosimea plăcuței S	4.76 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDMT090416ZDER
Categorie	HB4420
Materialul sculei	Carbura
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p,max}$	0,7 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1,5 mm

Rază de programare la $a_{p \max}$	3 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Strat de acoperire	PVD
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Inconel	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		