

**Clește universal, rectificat, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701520 160
GTIN	4045197282583
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 60 HRC).
Clește rectificat, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule.

Descriere tehnică

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Lungimea totală	160 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3,1 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	lustruit
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional

