

**Garant****Clește universal din vanadiu, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	701710 160
GTIN	4045197501400
Clasa articolului	71B

## Descriere

### Execuție:

Oțel crom-vanadiu. Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călitate suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian. **Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu **suprafață aderentă Haptoprene.**

### Standard:

**DIN ISO 5746**

## Descriere tehnică

Valori de tăiere coardă de pian cu $\emptyset$ de până la	1,5 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu $\emptyset$ de până la	2 mm
Lungimea totală	160 mm
caracteristică electrostatică	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional