

**Clește Monier de forță, galvanizat, Lungimea totală: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	706670 300
GTIN	4003773228110
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Cu cap deosebit subțire și brațe lungi. Taișuri foarte rezistente cu ascuțire de precizie, cap rectificat.

Aplicație:

În special pentru împletirea pârghiilor cu acțiune compusă. Taie sârma moale cu Ø de până la 4,5 mm. Reduce solicitarea tendoanelor și a musculaturii datorită amortizării puternice a impactului la tăiere.

Standard:

DIN ISO 9242

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	300 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3,8 mm
Standard	DIN ISO 9242
Cap	subțire
Latură	lung
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	galvanizat
Tip produs	Clește de tăiat sârmă

