

HOLEX**Clește de îndoit sârmă, Lungimea totală: 230mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 707920 230 |
| GTIN | 4045197593917 |
| Clasa articolului | 72B |

Descriere**Execuție:**

Corpul cleștelui forjat în matriță. Bacuri de prindere striate în interior. Bacuri de tăiere călite ulterior prin inducție. **Bacuri teșite frontal la 40°.**

Aplicație:

Pentru rotirea sârmelor de siguranță (consultați imaginea); prin re poziționare se poate prelucra orice lungime a sârmei. Pentru Ø sârmei până la cca. 1,6 mm. Pentru rotire la dreapta și la stânga, cu readucere automată.

Material:

Oțel special; brunat respectiv vopsit, cap șlefuit.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|---|
| Forma bacurilor | teșit la 40° |
| Lungimea totală | 230 mm |
| Pentru Ø sârmă | <1,6 mm |
| Proprietate bacuri | Fălci de tăiere călite ulterior prin inducție |
| Model de | Fălci de prindere striate în interior |
| Material | Oțel special |
| Suprafață | brunat respectiv vopsit, capul cu luciu metalic |
| Tip produs | Clește pentru siguranțe din sârmă |

