

KANON**Sculă de lucru și verificare – pentru momente reduse, Momentul maxim: 24cNm****Date comandă**

Numărul de comandă	658800 24
GTIN	4582126965433
Clasa articolului	66F

Descriere**Execuție:**

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală ușor lizibilă cu indicator pe partea superioară și gradare suplimentară lateral pe carcasă. **Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oțel.**

Aplicație:

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistență la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a șuruburilor.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Capacitate de strângere	1 - 8,5 mm
Momentul maxim	24 cNm
Greutate	600 g
Ø	63 mm
Intervalul momentului de torsiune	2 - 24 cNm
Intervalul momentului de torsiune	20 - 240 mNm
Semnal de declanșare	optic

Formă de conectare	Mandrină de prindere cu 3 fălci
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	de indicare
Setarea valorii de declanșare	Indicator mobil
Serie	SGK
Afișaj	analog
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Lungimea totală L	132 mm
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	0,2 cNm
Procedeu de măsurare	Moment
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

CalibrareCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți
Momentul maxim 400/2 Nm

020030 400/2