



Șurubelniță dinamometrică fără scală, Momentul maxim: 120cNm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 659934 120 |
| GTIN | 4013288102911 |
| Clasa articolului | 63F |

Descriere

Execuție:

Mâner **Kraftform** pentru transmiterea fără efort a momentelor necesare. Cu suport cu schimbare rapidă **Rapidaptor** pentru biți de 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Reglarea momentului cu ajutorul unui dispozitiv de verificare a momentului (Cod 654300 – 654460) și a unei chei tubulare hexagonale SW7 (respectiv SW10 la Ref. 600). **Șurubelnițele sunt presetate din fabrică cu valorile de moment necesare uzuale.**

Funcționare:

La atingerea momentului reglat în prealabil șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă. Momentul de slăbire este nelimitat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Coadă de cuplare Rapidaptor cu mișcare liberă disponibilă prin magazinul nostru online (Cod 675035 Ref. 6,3F).

Descriere tehnică

| | |
|---|---------|
| 1 rotire (360°) corespunde | 10 cNm |
| Momentul maxim | 120 cNm |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % |
| Momentul reglat | 0,3 Nm |
| Suport pentru biți | F 6,3 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Suport pentru biți | D 6,3 |
| Intervalul momentului de torsiune | 30 - 120 cNm |
| Intervalul momentului de torsiune | 0,3 - 1,2 Nm |
| Citire comutabilă | cNm |
| Greutate | 180 g |
| Procedeu de măsurare | Moment |
| Ajustabilitatea valorii de declanșare | reglat în prealabil |
| Feedback | de declanșare |
| Lungimea totală L | 155 mm |
| Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch |
| Principiu de declanșare | declanșare mecanică scurtă |
| Setarea valorii de declanșare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Calibrarea | O6 |
| Direcția de strângere | Strângere la dreapta |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
| Datele pot fi protocoalte | nu |
| Tehnică de măsurare | mecanic |
| Semnal de declanșare | acustic |
| Semnal de declanșare | tactil |
| Denumirea producătorului | 7400 pre-set, 105 mm |
| Tip produs | Șurubelniță dinamometrică |

Servicii

Calibrare și reglare Șurubelniță dinamometrică fără scală
Momentul maxim 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Accesorii

Tester electronic de verificare pentru șurubelnițe
dinamometrice „TST” Momentul maxim 2 Nm

654300 2