



## Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	713500 200
GTIN	4003773035039
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, cu manșoane din mai multe componente. Vârfuri de precizie, cu toleranță la torsiune, elastice.

#### Standard:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	73 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cotit (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior
Mâner	Manșon din mai multe componente

Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional