



Șurubelniță dinamometrică, Tip: TX8



Date comandă

Numărul de comandă	659950 TX8
GTIN	4013288191328
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Mâner Kraftform recomandat, de la 5 Nm cu mâner tip pistol. Fiecare șurubelniță este **reglată în prealabil la momentul potrivit** pentru fiecare mărime a șuruburilor.

Mecanica din mâner este protejată contra schimbărilor deplasării și manipulării prin intermediul unui inel cu sigiliu. Dimensiunea părții antrenante și momentul sunt imprimate pe capătul mânerului.

La atingerea momentului presetat șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă. **Nu mai este posibilă strângerea șurubului.**

Ref. 2 – 4 pentru șuruburi cu gaură interioară hexagonală.

Ref. TX6 – TX20 pentru șuruburi cu **profil Torx®**.

Ref. 6IP – 20IP pentru șuruburi cu **profil Torx Plus®**.

Aplicație:

Ideal pentru montajul plăcuțelor amovibile.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Lungimea lamei	65 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±10 %

Momentul reglat	120 cNm
Momentul reglat	1,2 Nm
Greutate	118 g
Lungimea totală L	175 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Citire comutabilă	cNm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Formă de conectare	strângeți
Procedeu de măsurare	Moment
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Denumirea producătorului	300 TX
Moment de rotație, reglat fix	da
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică