



## Clește de precizie cu tăiere laterală, formă normală, SFW, Lungimea totală: 125mm



### Date comandă

Numărul de comandă	725391 125
GTIN	4010995361891
Clasa articolului	73D

### Descriere

#### Execuție:

Cap subțire, tășuri călite prin inducție și șlefuite precis; cu mini teșitură fină.

Brațe îmbrăcate în plastic, cu arc de deschidere.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă semidură cu $\varnothing$ de până la	0,3 - 0,8 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu $\varnothing$ de până la	0,3 - 2 mm
Lungimea totală	125 mm
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Mâner	Mașon de plastic
Proces producție	Tășuri călite inductiv și precis rectificat
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Caracteristici nume produs	SFW
Latură cu arc de deschidere	da

Tip produs

Clește de tăiere