

Garant**Menghină în 5 axe Xpent, Tip: 1S****Date comandă**

Numărul de comandă	361100 1S
GTIN	4045197926906
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Sistem de prindere flexibil, modular.**
- **Toate suprafețele funcționale sunt călite și rectificcate.**
- **Forță de strângere până la 40 kN, la un moment de rotație de 90 Nm.**
- **Ambele module de prindere pot fi poziționate individual pe șina de bază.**
- **Interval de strângere sau reglare variabil.**
- **Acuratețe la repetare <0,01 mm.**
- **Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea reală în 5 axe.

În combinație cu diverse bacuri este posibilă strângerea convențională, pe suprafață netedă, dar și strângerea pieselor brute.

Livrare:

Șină de bază, arbore, prelungitor de arbore, manivelă / șurubelniță hexagonală (la tipul 1S), modul de strângere fix, modul de strângere mobil.

Accesorii opționale:

Module de strângere nr. 361105 – 361110, falcă centrală nr. 361111, șine de bază nr. 361115, arbore nr. 361119, prelungitoare de arbore nr. 361120, gheare de strângere nr. 361165, cheie dinamometrică nr. 656050 măr. 120, bit pentru șurubelniță nr. 643329, opritor pentru piesele de prelucrat nr. 360094, fălci superioare nr. 361123 – 361138.

Notă:

Bacurile moi adecvate cod 361123 – 361137 și bacurile de protecție adecvate cod 361140 – 361151 nu sunt incluse în setul de livrare. Pentru situația de prindere S4 este necesar

un prelungitor suplimentar de arbore Cod 361120. Pentru lubrifierea perfectă a sculei, vă recomandăm vaselina multifuncțională Cod 083592 PLUS.

Descriere tehnică

C ₁	77,5 mm
Momentul maxim	90 Nm
Gamă de prindere S4	286 - 386 mm
Gamă de prindere S3	186 - 290 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Xpent1-2
Lățime canal n H7	20 mm
Lungime L	454 mm
Lățime B	125 mm
Înălțime corp de bază c	125,5 mm
Înălțime h	45 mm
Dimensiuni deschidere chei	5 mm
Dimensiuni deschidere chei	10 mm
Gamă de prindere S1	6 - 108 mm
Greutate	34 kg
Gamă de prindere S2	104 - 208 mm
Forță de strângere până la maxim	40 kN
Serie	Xpent
Prelungitor mare de arbore	100
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Tip produs	Menghină de mașină