

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cilindric, SK 50 A = 300, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301147 40
GTIN	4045197926821
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Suprafață de contact a manșonului, mărită.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**Avantaj:**

Tendință de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	28 mm
Ø dornului d ₁	40 mm
Ø D ₂	89 mm
Lungime activă dimensiune A	300 mm
Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	SK 50 A = 300

Fișă de date

Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj