

HOLEX**Șubler pentru atelier cu gradație în mm și inch, Domeniu de măsurare: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415100 1000
GTIN	4045197927699
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetului și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Gradație cu contrast puternic. Cu șurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călite.

Descriere tehnică

Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Calibrarea	A1
Ambalaj	Cutie stabilă
Gradație	1/128 inch
Lungimea ciocului	150 mm
Gradație	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	±0,15 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Tip produs

Șubler digital pentru atelier

ServiciiCalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de
măsurare maxim 1000 mm

021000 1000

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu
de măsurare maxim 1000 mm

021010 1000