

HOLEX**Șubler pentru atelier cu gradație în mm și inch, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415100 200
GTIN	4045197927668
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetului și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Gradație cu contrast puternic. Cu șurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călite.

Descriere tehnică

Lungimea ciocului	60 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A1
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Tip produs

Șubler digital pentru atelier

ServiciiCalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de
măsurare maxim 200 mm

021000 200

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu
de măsurare maxim 200 mm

021010 200