


Garant**TN.G 160408, Categorie: HU7305**

Date comandă

Numărul de comandă	251544 HU7305
GTIN	4045197927729
Clasa articolului	21G

Descriere

TN.G 160408 HU7305 Categorie: HU7305

Sfărâmbător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,1 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 400 - 600 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Sfărâmbător de așchii	AM
Aplicația principală	N
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	400 - 600 m/min
Categorie	HU7305
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Avans f	0,1 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TN.G 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire