

Garant**CNMG 190624, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 190624 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	2,4 mm
Categorie	HB7140-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire