


Garant
CNMM 120416, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	250455 HB7140-1
GTIN	4045197928061
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 120416 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
 Sfârâmător de aşchii: VR
 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 8 mm
 Avans f : 0,2 - 0,8 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7140-1
Avans f	0,2 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	2 - 8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Rază la colț	1,6 mm
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de așchii	VR
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire