

**Garant****CNMG 160612, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 160612 HB7120-1 Categorie: HB7120-1  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7120-1
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min

Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmător de aşchii	VM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire