

**Garant****CNMG 120416, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250328 HB7120-1
GTIN	4045197927972
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120416 HB7120-1 Categorie: HB7120-1  
Sfârâmător de aşchii: VG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Rază la colț	1,6 mm

Sfârâmător de așchii	VG
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire