

Garant
SNMG 150612, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	251232 HB7140-1
GTIN	4045197928184
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150612 HB7140-1 Rază la colț: 1,2 mm
 Categorie: HB7140-1
 Sfărâmător de așchii: VM
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Categorie	HB7140-1

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire